



Unitate cilindru electric liniar EPCE-TB-45-50-FL-MF-ST-M-H1-PLK-AA

Numar piesa: 8101546

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Diametrul efectiv al pinionului de actionare	10.18 mm
Dimensiune	45
Cursa	50 mm
Rezerva cursa	0 mm
Filet tije piston	M6
Alungirea curelei dintate	0.31 %
Pasul curelei dintate	2 mm
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	Codificator motor
Structura constructiva	Cilindru electric cu curea dintata cu actionare integrata
Siguranta la rasucire/ghidaj	cu ghidare prin alunecare
Traductor de pozitie a rotorului	Encoder absolut, single turn
Traductor de pozitie a rotorului principiu de masurare	magnetic
Monitorizarea temperaturii	Oprire in caz de supra-temperatura Senzor de temperatura CMOS integrat si precis cu iesire analogica
Functii suplimentare	Interfata cu utilizatorul Detectarea integrata a pozitiei de capat
Afisare	LED
Acceleratie max.	9 m/s ²
Viteza max.	0.44 m/s
Precizie de repetare	±0,05 mm
Proprietati iesiri logice digitale	configurabil nu sunt izolate galvanic
Ciclu de lucru	100%
Clasa de protectie a izolatiei	B
Curent max. iesiri logice digitale	100 mA
Consum max. de curent	3 A
Consum de curent max. logica	300 mA
Tensiune nominala CC	24 V
Curent nominal	3 A

Caracteristica	Valoare
Interfata de parametrizare	IO-Link Interfata cu utilizatorul
Fluctuatii de tensiune admise	+/- 15 %
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Stecher
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	M12x1, cu cod T conform EN 61076-2-111
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	4
Autorizare	RCM Mark
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 1 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Umiditate relativa	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Nota referitoare la temperatura ambianta	Peste temperatura ambianta de 30 °C, trebuie asigurata o reducere a puterii de 2 % pe K.
Energia de impact in pozitii de capat	0.003 J
Moment max. Mx	0 Nm
Max. Moment My	0.4 Nm
Moment max. Mz	0.4 Nm
Fora max. de avans Fx	85 N
Sarcina utila orientativa, orizontala	5 kg
Valoare orientativa pentru sarcina utila, vertical	2.5 kg
Constanta de alimentare	32 mm/rot
Durata de viata de referinta	500 km
Masa in miscare	110 g
Masa mobila la cursa de 0 mm	87 g
Supraincarcare masa mobila pentru fiecare cursa de 10 mm	4.55 g
Greutate produs	960 g
Greutate de baza la o cursa de 0 mm	813 g
Greutate suplimentara pe cursa de 10 mm	29 g
Numar de iesiri logice digitale 24 V CC	2
Numar de intrari logice digitale	2
Domeniu de lucru intrare logica	24 V
Caracteristici intrare logica	configurabil nu sunt izolate galvanic
IO-Link®, versiune de protocol	Dispozitiv V 1.1
IO-Link®, mod de comunicare	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link®, Port class	A
IO-Link®, continut de date de proces OUT	Move in 1 bit Move out 1 bit Quit Error 1 bit Move Intermediate 1 bit
IO-Link®, continut de date de proces IN	State Device 1 bit State In 1 bit Stare Intermediar 1 bit State Move 1 bit State Out 1 bit
IO-Link, continut date service IN	Speed 32 bit Position 32 bit Force 32 bit
IO-Link®, memorie de date disponibila necesara	0.5 kB

Caracteristica	Valoare
Logica de comutare intrari	PNP (comutare pozitiva)
IO-Link®, Connection technology	Stecher
Interfata logica, tip de racord	Stecher
Interfata logica, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Interfata logica, numar de pini/conductoare	8
Tipul de montare	cu orificiu de trecere cu filet interior cu bucsa de centrare cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material curea dintata	Policloropren cu fibra de sticla