

## Set de ace de dozare VAVN-N-A1.6-03-60-V-V1-P10

Numar piesa: 8104297

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                                       | Valoare                                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitate de ambalare                                  | 10                                                                                                 |
| Diametrul exterior al acului de dozare               | 1.6 mm                                                                                             |
| Lungime ac de dozare                                 | 60 mm                                                                                              |
| Diametrul nominal al acului de dozare                | 0.3 mm                                                                                             |
| varianta ac de dozare                                | cu compensare                                                                                      |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                 | 3 - stres intens de coroziune                                                                      |
| Conformitatea LABS                                   | VDMA24364 zona III                                                                                 |
| Siguranta alimentara                                 | vedeti informatii detaliate despre material                                                        |
| Racord de fluid                                      | Conexiune cu clema                                                                                 |
| Mediu                                                | Medii lichide<br>Medii gazoase                                                                     |
| Indicatie privind mediul                             | Observati rezistenta materialelor la contactul cu mediul<br>dimensiunea maxima a particulelor 5 µm |
| Presiune de lucru                                    | 0 MPa...0.4 MPa<br>0 bar...4 bar                                                                   |
| Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343) | 1.32 l/min                                                                                         |
| Nota privind debitul nominal normal                  | In cazul caderii de presiune de la 1 -> 0 bar (medii gazoase)                                      |
| Debit Kv                                             | 0.003 m³/h                                                                                         |
| Nota referitoare la debitul Kv                       | Pentru mediu apa                                                                                   |
| Temperatura medie                                    | 5 °C...60 °C                                                                                       |
| Temperatura ambianta                                 | 5 °C...60 °C                                                                                       |
| Temperatura de depozitare                            | -20 °C...70 °C                                                                                     |
| Pozitie de instalare                                 | orice                                                                                              |
| Greutate produs                                      | 8.1 g                                                                                              |
| Nota privind materialele                             | Conform RoHS                                                                                       |
| Material ac de dozare                                | otel inoxidabil aliaj inalt<br>1.4404                                                              |
| Materiale care intra in contact cu mediul            | otel inoxidabil aliaj inalt                                                                        |