



Modul electronic VAVE-P17-TP-5YL1-P

Numar piesa: 8109876

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Protectie la polaritate inversa	pentru tensiunea de operare
Functii suplimentare	Circuit de protectie
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...24 V
Rezistenta de intrare pentru intrare valoare nominala	10 kOhm
tensiune de iesire reglabila	0 V...310 V
Consum de energie la 24 V CC	1.2 W
Curent de iesire max.	5 mA
Tensiune nominala de functionare CC	12 V...24 V
Tensiune de intrare a punctului de referinta extern	0 V...10 V
Autorizare	RCM Mark
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Temperatura de depozitare	-40 °C...80 °C
Pozitie de instalare	orice
Cuplu de strangere max.	52.5 Ncm
Raza de indoire, traseu fix pentru cabluri	13.5 mm
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	45 mm
Greutate produs	35 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	codificare specifica Festo
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	3
Conexiune electrica 1, tip de montare	conectat
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control

Caracteristica	Valoare
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	4
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	4
Ansamblu cablu	4 x 0,25 mm ²
Diametrul cablului	4.5 mm
Lungime cablu	0.5 m
Capete de conductori	Manson adeziv
Conexiune conductor de protectie	indisponibil
Tipul de montare	Montaj direct prin gauri de trecere cu sina omega
Culoarea carcasei	negru
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PA
Material carcasa	PA
Material manta de cablu	PVC