

# Kompaktný valec AEVU-25-15-A-P-A

Číslo dielu: 156993

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                  | Hodnota                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                  | 15 s                                                      |
| Priemer piestu                                         | 25 mm                                                     |
| Tlmenie                                                | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné            |
| Montážna poloha                                        | ľubovoľná                                                 |
| Spôsob fungovania                                      | tlačný<br>jednočinný                                      |
| Koniec piestnej tyče                                   | Vonkajší závit                                            |
| Konštrukcia                                            | Piest<br>Piestna tyč                                      |
| Snímanie polohy                                        | pre bezdotykové snímače                                   |
| Varianty                                               | jednostranná piestna tyč                                  |
| Prevádzkový tlak                                       | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi   |
| Prevádzkové médium                                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                     | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                                         | -20 °C...80 °C                                            |
| Energia nárazu v koncových polohách                    | 0.1 J                                                     |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 269 N                                                     |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                    | 26 g                                                      |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 6 g                                                       |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                      | 180 g                                                     |
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm                      | 28 g                                                      |
| Spôsob upevnenia                                       | s priechodným otvorom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne:   |
| Pneumatický prípoj                                     | M5                                                        |
| Materiál lícovaných skrutiek                           | Oceľ, pozinkovaná                                         |
| Materiál veka                                          | Hliníková tvárna zliatina                                 |
| Materiál dynamických tesnení                           | NBR<br>TPE-U(PU)                                          |

| Charakteristický znak  | Hodnota                           |
|------------------------|-----------------------------------|
| Materiál piestnej tyče | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál rúry valca    | Hliníková tvárna zliatina         |