

Gripper paralel DHPC-...-32-A-

Numar piesa: 8116733

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	32
Cursa per bac de gripper	11 mm
Exactitate de schimb max.	0.2 mm
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0 grd
Distanța max. dintre bacurile de prindere Sz	0 mm
Simetrie rotatională	0.2 mm
Precizie de repetare gripper	0.02 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune cu simpla actiune inchis deschis
Funcție gripper	Paralelă
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	fara
Structura constructiva	Conectare prin intermediul unui pin de montare Directia de conectare laterala Directia de conectare, jos Accesoriu de montare plat pentru bacuri de prindere Parghie Mod de fixare laterala pentru bacuri de prindere Tip de montaj standard pentru bacuri de prindere secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghidaj cu rulmenti cu bile
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Metalele cu cupru, zinc sau nichel ca principal component sunt excluse de la utilizare. Exceptie fac nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, plăcile de bază, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele electrice.
Presiune de lucru	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	1 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	114 ms...174 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	55 ms...107 ms

Caracteristica	Valoare
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta de prindere totala deschisa la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	465.9 N...493.7 N
Forta totala de prindere stransa la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	415.2 N...442.6 N
Forta de prindere deschisa pe baciuri de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	233 N...246.9 N
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	207.6 N...221.3 N
Momentul de inertie al masei	5.51 kgcm ² ...6.08 kgcm ²
Forta max. la bacul de prindere Fz static	246.8 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	10.9 Nm
Moment max. la bacul de prindere My static	6.29 Nm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	6.29 Nm
Greutate produs	773 g...938 g
Tipul de montare	Montaj direct prin gauri de trecere Fixare directa prin filet pe cadrul de montare cu orificiu de trecere si stift cu filet interior si stift de pasuire optional:
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, anodizat
Material baciuri de gripper	otel inoxidabil aliaj inalt