


Gripper paralel DHPC-6-A-NO-Z

Numar piesa: 8116744

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Cursa per bac de gripper	2 mm
Exactitate de schimb max.	0.2 mm
Joc unghiular max. al bacului de prindere ax, ay	0 grd
Distanța max. dintre bacurile de prindere Sz	0 mm
Simetrie rotatională	0.2 mm
Precizie de repetare gripper	0.02 mm
Numar de bacuri de gripper	2
Tip de actionare	pneumatic
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu simpla actiune deschis
Funcție gripper	Paralelă
Dispozitiv de siguranta a fortei de prindere	la deschidere
Structura constructiva	Conectare prin intermediul unui pin de montare Parghie Tip de montaj standard pentru bacuri de prindere secventa de miscare in forta
Ghidaj	Ghidaj cu rulmenti cu bile
Detectarea pozitiei	pentru senzor de proximitate
Variante	Metalele cu cupru, zinc sau nichel ca principal component sunt excluse de la utilizare. Exceptie fac nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, plăcile de bază, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele electrice.
Presiune de lucru	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar 50.75 psi...116 psi
Frecventa de lucru max. dispozitiv de prindere	3 Hz
Timp min. de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	8 ms
Timpul min. de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	6 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L

Caracteristica	Valoare
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta totala de prindere stransa la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	7.8 N
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3.9 N
Momentul de inertie al masei	0.013 kgcm ²
Forta max. la bacul de prindere Fz static	22 N
Moment max. la bacul de prindere Mx static	0.24 Nm
Moment max. la bacul de prindere My static	0.11 Nm
Moment max. la bacul de prindere Mz static	0.11 Nm
Greutate produs	31 g
Tipul de montare	optional: Montaj direct prin gauri de trecere Fixare directa prin filet pe cadrul de montare
Conexiune pneumatica	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, anodizat
Material bacuri de gripper	otel inoxidabil aliaj inalt