

**Bobina**  
**VACC-S18-120-K4-7-NE4ME**  
Numar piesa: 8118258

**FESTO**



**Fisa de date**

| Caracteristica                                  | Valoare                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tip de actionare                                | electric                                       |
| Pozitie de instalare                            | orice                                          |
| Indicatorul pozitiei de comutare                | nu                                             |
| Ciclu de lucru                                  | 100%                                           |
| Clasa de izolare                                | H                                              |
| Caracteristici bobina                           | 48 V CC: 12,0 W                                |
| Fluctuatii de tensiune admise                   | -15 % / +10 %                                  |
| Protectie Ex certificata in afara UE            | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                     |
| Protectie la explozie                           | Zona 1 (CN)<br>Zona 21 (CN)                    |
| Organizatia emitenta a certificatului           | GYJ23.1169X                                    |
| Tip de protectie la explozie pentru gaz         | Ex eb mb IIC T4 Gb                             |
| Tip de protectie contra exploziilor pentru praf | Ex tb IIIC T120°C Db                           |
| Temperatura ambientala Ex                       | T4, T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C               |
| Conformitatea LABS                              | VDMA24364 zona III                             |
| Tip de protectie                                | IP66                                           |
| Greutate produs                                 | 580 g                                          |
| Conector electric                               | Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5 |
| Nota privind materialele                        | Conform RoHS                                   |