

Amortizor de soc DYSS-G8-4-4-Y1F-F1A-G2

Numar piesa: 8119982

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Cursa	4 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Viteza max. de impact	1 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	4 mm
Forta max. de ridicare	100 N
Cuplu de strangere max.	0.8 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	0.8 J
Consum max. de energie pe ora	5500 J
Energie reziduala max.	0.006 J
Forta de restabilire	0.7 N
Forta minima de insertie	4.5 N
Greutate produs	10.2 g
Interval de masa	1.7 kg
Tipul de montare	cu bucsa filetata
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt

Caracteristica	Valoare
Material tija de piston	otel aliaj inalt