

Plochý valec DZF-32-200-A-P-A

Číslo dielu: 161271

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	200 s
Priemer piestu	32 mm ekvivalentný priemer
Závit na piestnej tyči	M10x1,25
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.8 stupeň
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Oválny piest
Prevádzkový tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.4 J
Max. krútiaci moment poistenia proti pretočeniu	0.8 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	415 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	483 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	65 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	9 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	24 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	272 g
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom s príslušenstvom voliteľne:
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	HNBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál tesnenia piestu	NBR
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ