


Panou de control CDSA-D3-RV

Numar piesa: 8126915

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Numar taste functionale	20
Numarul de LED-uri de sistem	5
Afisare	Afisaj LCD cu iluminare din spate
Proprietate de afisare	Ecran tactil
Dimensiunea afisajului	7"
Elemente de comanda	Tastatura folie Dispozitiv de autorizare Buton de oprire de urgenta
Curent de intrare	$\leq 5,6$ A
Domeniu de tensiune de lucru CC	19.2 V...30 V
Rezolutia afisajului	WSVGA, 600x1024 pixeli
Autorizare	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Semnul KC	KC-EMV
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform Directivei UE privind masinile conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC Conform reglementarilor UK privind masinile conform reglementarilor RoHS din UK
Organizatia emitenta a certificatului	UL E239998
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Umiditate relativa	5 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Nota privind tipul de protectie	cu clapeta capacului USB inchisa in stare asamblata
Clasa de protectie	III
Temperatura ambianta	0 °C...40 °C
Greutate produs	950 g
Consum de energie electrica	12 W

Caracteristica	Valoare
Alocarea adresei IP	FCT DHCP
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Suntare la caderea retelei	10 ms
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m NHN
Alimentare cu tensiune, functie	Eliberare control Oprire de urgenta Alimentare cu tensiune
Alimentare cu tensiune, tip de racord	Soclu prize
Alimentare tensiune, tehnologia de conectare	Soclu prize cu 12 pini, 2 randuri
Alimentare cu energie electrica, numarul de pini/conductoare	12
Alimentare cu tensiune, pini/conductori alocati	6
Interfata USB, tehnologie de conectare	USB 2.0 tip A
Interfata EtherNet, protocol	TCP/IP
Interfata EtherNet, functie	Diagnoza Conexiune de retea la PLC Parametrizare
Interfata Ethernet, tip de conectare	Priza
Interfata Ethernet, tehnologie de conectare	RJ45
Interfata Ethernet, numar de pini/fire	8
Interfata EtherNet, viteza de transmisie	100 Mbit/s
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	ABS
Dimensiuni l x L x H	212 mm x 251 mm x 73 mm
Nota referitoare la capacitatea de transport al curentului la 40°C	10 - 1000 mA la fiecare contact pentru oprirea de urgenta < 500 mA pentru activarea unitatii de control
Categorie de utilizare	DC-13, oprire de urgenta
Parametrul duratei de viata B10D, subcomponenta	0,25 milioane SP, oprire de urgenta 1 mil. SP, dispozitiv de autorizare