


Plochý valec
DZH-1 1 1/4"- -PPV-A-S6
 Číslo dielu: 16261

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.04 in...40 in
Priemer piestu	1 1/4"
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	1.7 stupeň
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Tesnenia odolné proti vysokým teplotám do max. 120 °C
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Oválny piest
Prevádzkový tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Dĺžka tlmenia	19 s
Max. krútiaci moment poistenia proti pretočeniu	1 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	415 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	483 N
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	30 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	500 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s vnútorným závitom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	NPT1/8-27
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ