

# Nástrčná L-prípojka CRQSL-M5-4

Číslo dielu: 162870

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                          | Štandard                                                                   |
| Menovitá šírka                                   | 2 s                                                                        |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape             | Tesniaci krúžok                                                            |
| Montážna poloha                                  | ľubovoľná                                                                  |
| Tvar                                             | Tvar L                                                                     |
| Veľkosť balenia                                  | 1                                                                          |
| Konštrukcia                                      | Princíp push-pull                                                          |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                   | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                          |
| Prevádzkové médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu          | Možnosť prevádzky s mazaním                                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou                                    |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                      | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                  |
| Teplota okolia                                   | -15 °C...120 °C                                                            |
| Menovitý uťahovací moment                        | 1.33 Nm                                                                    |
| Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment | ± 20 %                                                                     |
| Hmotnosť výrobku                                 | 12 g                                                                       |
| Použiteľné vedenia                               | PFAN                                                                       |
| Spôsob upevnenia                                 | Vonkajší šesťhran SW10                                                     |
| Pneumatický prípoj 1                             | Vonkajší závit M5                                                          |
| Pneumatický prípoj 2                             | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm                                      |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                   | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                                         |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál telesa                                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                          |
| Materiál tesnenia závitů                         | FPM<br>nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku                    | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                          |
| Materiál tesnenia hadice                         | FPM                                                                        |

| Charakteristický znak            | Hodnota                            |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ  |
| Materiál oporného krúžku         | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca |