

Aretačná jednotka DADL-EL-Q11-32

Číslo dielu: 1631139

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Rozsah nastavenia uhla kyvu	55 stupeň...200 stupeň
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Hliník eloxovaný
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník tvrdo eloxovaný
Materiál veka telesa	Hliník eloxovaný
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Hliník eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Spôsob fungovania	jednočinný ťažný