

Anexa limitator SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

Numar piesa: 8137093

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX) conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX conform reglementarilor RoHS din UK
Protectie la explozie	Zona 0 (ATEX) Zona 0 (CN) Zona 0 (IEC-EX) Zona 0 (UKEX) Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 20 (ATEX) Zona 20 (CN) Zona 20 (IEC-EX) Zona 20 (UKEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Categorie ATEX pentru gaz	II 1G
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex ia IIC T6...T1 Ga
Categorie ATEX pentru praf	II 1D
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex ia IIIC Txx°C Da
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Da (CN) EPL Da (GB) EPL Da (IEC-EX) EPL Ga (CN) EPL Ga (GB) EPL Ga (IEC-EX)
Temperatura ambientala Ex	vezi certificatul ATEX vezi certificatul IECEx
Tensiunea de intrare max. Ui	30 V
Inductivitate interna eficienta, St	neglijabil de mic
capacitate interna efectiva Ci	neglijabil
Parametrii de intrare max. circuit de siguranta intrinseca	vezi certificatul IECEx vezi certificatul ATEX
Organizatia emitenta a certificatului	FTZU 17 ATEX 0105X GYJ20.1409X IECEx FTZU 17.0017X
Nota privind materialele	Conform RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 2

Caracteristica	Valoare
Principiul de masurare	mecanica/electrica
Temperatura ambianta	-40 °C...80 °C
Iesire de comutare	contact (aur)
Functia elementului de comutare	Selector, unipolar
Curent de iesire max. CC	100 mA
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tip micro-comutator	Omron D2SW-01L1T
Conector electric	Borna cu filet
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Bareta de fixare
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Clema cu arc
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	10
Sectiunea nominala a conductorului conectabil	0.25 mm ² ...2.5 mm ²
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...12 mm
Dimensiuni l x L x H	127 mm x 98 mm x 122 mm
Punctul de racordare pentru pozitioner si indicatorul de pozitie corespund standardului	VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 1
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	800 g
Culoarea carcasei	gri
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	VMQ (silicon)
Material arbore	otel inoxidabil inalt aliat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material echer de fixare	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material saiba elastica	Otel inoxidabil aliaj inalt
Material saiba	otel inoxidabil aliaj inalt
Material obturator	PC
Indicator de pozitie	galben / rosu
Interval de reglare pentru inregistrarea unghiului	0 grd...90 grd
Temperatura de depozitare	-20 °C...50 °C
Tip de protectie	IP66
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - nu este afectat de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3