

Anexa limitator SRBI-C2-N-1-P-M12

Numar piesa: 8140399

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	unghiular
Pe baza standardului	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Organizatia emitenta a certificatului	UL E232949
Nota privind materialele	Conform RoHS
Principiul de masurare	inductiv
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Iesire de comutare	PNP
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare	1000 Hz
Curent de iesire max. CC	200 mA
Cadere de tensiune	2.5 V
Curent rezidual	0 mA...0.5 mA
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Curent fara sarcina	22.5 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Intrare conexiune electrica	Stecher M12x1 4 pini
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	48 g
Material carcasa	PBT
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Afisaj gata de functionare	LED verde
Afisajul starii de comutare	LED galben

Caracteristica	Valoare
Afisaj de stare	LED galben = starea de comutare a ventilului LED verde = indicator de tensiune de functionare
Temperatura de depozitare	-40 °C...85 °C
Tip de protectie	IP67
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3