

Anexa limitator SRBI-C2-N-1-P-C2

Numar piesa: 8140400

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Design	unghiular
Pe baza standardului	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind CEM conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind EMC conform reglementarilor RoHS din UK
Semnul KC	KC-EMV
Organizatia emitenta a certificatului	UL E232949
Nota privind materialele	Conform RoHS
Principiul de masurare	inductiv
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Iesire de comutare	PNP
Functia elementului de comutare	Contact N/O
Frecventa max. de comutare	1000 Hz
Curent de iesire max. CC	200 mA
Cadere de tensiune	2.5 V
Curent rezidual	0 mA...0.5 mA
Rezistenta la scurtcircuit	sincronizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	10 V...30 V
Curent fara sarcina	22.5 mA
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Intrare conexiune electrica	Clema cu arc
Iesire conexiune electrica	Clema cu arc
Diametrul cablului	1.5 mm...2.5 mm
Sectiunea nominala a conductorului conectabil	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Presetupa	M20x1,5
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	98 g
Material carcasa	PBT

Caracteristica	Valoare
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Afisaj gata de functionare	LED verde
Afisajul starii de comutare	LED galben
Afisaj de stare	LED galben = starea de comutare a ventilului LED verde = indicator de tensiune de functionare
Temperatura de depozitare	-40 °C...85 °C
Tip de protectie	IP67
Rezistenta la socuri	Test de soc cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	Testul aplicatiei de transport cu grad de inclinare 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Nivel de poluare	3