

Uhlová zásuvka PEV-1/4-WD-LED-230

Číslo dielu: 164275

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 175301-803
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda Zelená LED dióda
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované
Káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Pripojovací obrazec tvar A založené na EN 175301-803
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Stredová skrutka M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	5
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	5
Rozsah prevádzkového napätia DC	140 V...180 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	150 V...230 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	8 A
Konektor kábla	Pg11
Prípustný priemer kábla	4.5 s...11 s
Prierez prípoja	0.25 mm²...1.5 mm²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Pokyny k teplote okolia	Dbajte na zníženie hodnoty
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkejmu napätiu podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	PA6-zosílený
Farba telesa	prieľadná
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz poniklované pocínovaný