


Guľový kohút

VZBA-11/2"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Číslo dielu: 1692229

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	3-cestný guľový ventil Vŕtanie T
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp1 1/2
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F04 F05
Vnútorň priemer	31.8 s
Menovitá šírka DN	40
Funkcia ventilu	3/2
Pomocné ručné ovládanie	žiadne
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	63
Ovládací moment	42 Nm
Založené na norme	EN 10226-1 ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny ďalšie prietokové médiá na vyžiadanie
Teplota média	-10 °C...200 °C
Prietok Kv typ T hranatý	30 m³/h
Prietok Kv typ T priamy	62 m³/h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Číslo materiálu telesa	1.4408
Materiál tesnení	PTFE PTFE-zosílený
Materiál guľičky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Číslo materiálu guľičky	1.4408
Materiál hriadeľa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Číslo materiálu hriadeľa	1.4401
Hmotnosť výrobku	3800 g
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii