


Prípojovacie vedenie KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

Číslo dielu: 170239

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101
Prídavné funkcie	obsadenie pinov podľa výrobu
Označenie potrubia	s príslušenstvom
Trvanlivosť pripojenia	500
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou s SW18 a pozdĺžnym drážkovaním
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, káblový výstup	priamy
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	M9x0,5
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	7
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	6
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V... 50 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2 kV
Tienenie	áno
Dĺžka kábla	0.3 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	75 s
Priemer kábla	5.6 s
Štruktúra kábla	8 x 0,24 mm ²

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitý prierez vodiča	0.24 mm ²
Druh krytia	IP65
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Farba plášťa kábla	čierna