


Vodiaci valec DFM-32-125-P-A-GF

Číslo dielu: 170861

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vzdialenosť ťažiska užitočného zafarbenia príruby xs	50 s
Zdvih	125 s
Priemer piestu	32 mm
Prevádzkový režim jednotky pohonu	Príruba
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie
Konštrukcia	Vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. rýchlosť	0.8 m/s
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 7 podľa normy ISO 14644-1
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Energia nárazu v koncových polohách	0.4 Nm
Max. sila Fy	1227 N
Max. sila Fy statická	1227 N
Max. sila Fz	1227 N
Max. sila Fz statická	1227 N
Max. moment Mx	47.84 Nm
Max. statický moment Mx	47.84 Nm
Max. moment My	47.84 Nm
Max. statický moment My	47.84 Nm
Max. moment Mz	47.84 Nm
Max. statický moment Mz	47.84 Nm
Max. prípustné momentové zaťaženie Mx v závislosti od zdvihu	7.65 Nm

Charakteristický znak	Hodnota
Max. užitočné zaťaženie v závislosti od zdvihu pri definovanej vzdialenosti xs	168 N
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	415 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	482 N
Pohybovaná hmotnosť	1803 g
Hmotnosť výrobku	3595 g
Alternatívne prípoje	viď obrázok produktu
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ