


# Amortizor de soc DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14

Numar piesa: 8161522

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                          | Valoare                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dimensiune                              | 7                                            |
| Cursa                                   | 5 mm                                         |
| Amortizare                              | autoreglare                                  |
| Pozitie de instalare                    | orice                                        |
| Detectarea pozitiei                     | fara                                         |
| Viteza max. de impact                   | 1 m/s                                        |
| Timp de resetare la temperatura camerei | 0.2 s                                        |
| Mod de functionare                      | cu apasare<br>cu simpla actiune              |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK    | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Temperatura ambianta                    | 0 °C...60 °C                                 |
| Lungime de amortizare                   | 5 mm                                         |
| Forta max. de ridicare                  | 300 N                                        |
| Consumul max. de energie pe cursa       | 4 J                                          |
| Consum max. de energie pe ora           | 12000 J                                      |
| Energie reziduala max.                  | 0.01 J                                       |
| Forta de restabilire                    | 12 N                                         |
| Forta minima de insertie                | 40 N                                         |
| Greutate produs                         | 20 g                                         |
| Tipul de montare                        | cu piulita de blocare                        |
| Nota privind materialele                | Conform RoHS                                 |
| Material garnituri                      | NBR                                          |
| Material carcasa                        | Otel aliaj inalt                             |
| Material tija de piston                 | otel aliaj inalt                             |
| Material piulita                        | Otel, galvanizat                             |