

## Flansa de conectare DARF-Q13-25-1

Numar piesa: 8163624

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pozitie de instalare                        | orice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Structura constructiva                      | Adaptor pentru actuator rotativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii               | Clasa 9 conform ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambianta                        | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moment de incovoiere max.                   | 10 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sarcina axiala max., static                 | 450 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Greutate produs                             | 94 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipul de montare                            | cu orificiu de trecere si bucsa de centrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material flansa                             | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material manson                             | otel inoxidabil inalt aliat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Material suruburi                           | Otel, acoperit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |