

## Konstrukčná upevňovacia zostava

### SMBR-8-25

Číslo dielu: 175096

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                      | Hodnota                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                    | 25                                                                                                                                                                                             |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                                                                                                     |
| Zhoda s LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                 |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Teplota okolia                             | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                 |
| Materiál profilu                           | Hliníková tvárna zliatina                                                                                                                                                                      |
| Pokyny k materiálu                         | V zhode s RoHS                                                                                                                                                                                 |
| Materiál držiaka                           | POM                                                                                                                                                                                            |