


Controller motor CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Numar piesa: 8168593

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Temperatura ambianta	10 °C...40 °C
Greutate produs	155 g
Tip de protectie	IP00
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Cuplaj fieldbus	Ethernet
Numar de intrari logice digitale	9
Numar de iesiri logice digitale 24 V CC	19
Conexiune bus	priza
Modul de functionare a controllerului	Operare directa Traseu de referinta functionare controlata
Cuplare de proces	Actionari cu functie de pozitionare
Tensiune de functionare	20,4 - 30 V CC
Tensiune nominala de alimentare logica CC	24 V
Domeniu admis, tensiune logica	± 10 %
Tensiune nominala alimentare CC	24 V
Gama permisa de alimentare cu sarcina	± 10 %
Capacitate de transport al curentului pe iesire	4450 mA
Afisaje de stare	LED (stare)
Ethernet, numar	1
Ethernet, protocoale acceptate	TCP/IP
Interfata USB	USB 2.0
Suport de stocare	microSD
Numar total axe	6
Metode de comanda	TCP/IP
Cinematica suportata	Portale cu 3 axe X-Y-Z
Rata baud	10/100 Mbit/s
Domeniu de tensiune de lucru CC	20.4 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V

Caracteristica	Valoare
Protocol	Ethernet HTTP TCP/IP
Interfata Ethernet	RJ 45 (bucsa, 8 pini)
Proprietati iesiri logice digitale	configurabil nu sunt izolate galvanic