

## Cuplaj flexibil DARP-M16P-F

Numar piesa: 8170121

FESTO



### Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                  | M16x1,5                                                                                                                                                                                                                                               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                                                                                                                                                                                                          |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Greutate produs                             | 712 g                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material bucsa                              | otel inoxidabil din aliaj de inalta calitate                                                                                                                                                                                                          |
| Material carcasa                            | otel inoxidabil inalt aliat                                                                                                                                                                                                                           |
| Material saiba sferica                      | Otel de cementare                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material fus sferic                         | Otel de calire                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material piulita                            | otel inoxidabil aliaj inalt                                                                                                                                                                                                                           |