


Amortizor de soc DYSS-5-5-Y1F-F1A

Numar piesa: 8179967

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	5
Cursa	5 mm
Amortizare	autoreglare
Pozitie de instalare	orice
Detectarea pozitiei	fara
Variante	Metalele cu cupru, zinc sau nichel ca principal component sunt excluse de la utilizare. Exceptie fac nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de baza, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele electrice.
Viteza max. de impact	1 m/s
Timp de resetare la temperatura camerei	0.2 s
Timp de resetare la temperatura ambientala minima	1 s
Mod de functionare	cu apasare cu simpla actiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Produsul corespunde definitiei interne a Festo privind produsele de utilizat in productia de baterii:Componentele metalice cu continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare.Exceptie constituie nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Lungime de amortizare	5 mm
Forta max. de ridicare	200 N
Cuplu de strangere max.	2 Nm
Consumul max. de energie pe cursa	1.4 J
Consum max. de energie pe ora	8000 J
Energie reziduala max.	0.01 J
Forta de restabilire	0.9 N
Forta minima de insertie	10 N
Greutate produs	7 g
Interval de masa	2.5 kg
Tipul de montare	cu piulita de blocare

Caracteristica	Valoare
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Otel aliaj inalt
Material tija de piston	otel aliaj inalt