


Bezdotykový spínač SMPO-8E

Číslo dielu: 178563

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Tvar	pre drážku T
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Princíp merania	magnetický
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Teplota okolia	-15 °C...60 °C
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,2 mm
Čas zapnutia	22 ms
Čas vypnutia	52 ms
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s príslušenstvom nasúvanie do drážky zhora
Funkcia ventilu	3/2
Pneumatický prípoj	M5
Hmotnosť výrobku	11 g
Materiál telesa	Hliník PA eloxovaný nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Indikácia spínacieho stavu	optický
Druh krytia	IP65
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L