

# Aretačná jednotka DADL-EL-Q11-50

Číslo dielu: 1796637

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota   |
|---|---|
| Veľkosť                                 | 50  |
| Rozsah nastavenia uhla kyvu             | 62 stupeň...200 stupeň                                    |
| Konštrukcia                             | Piest<br>Piestna tyč                                      |
| Snímanie polohy                         | pre bezdotykové snímače                                   |
| Prevádzkový tlak                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar<br>43.5 psi...116 psi  |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-:]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Triada odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                        | 1610 g  |
| Spôsob upevnenia                        | s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom                |
| Pneumatický prípoj                      | G1/8  |
| Pokyny k materiálú                      | V zhode s RoHS  |
| Materiál tesnení                        | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Materiál telesa                         | Hliník<br>tvrdo eloxovaný                                 |
| Materiál veka telesa                    | Hliník<br>eloxovaný                                       |
| Materiál ložiska                        | Plast   |
| Materiál kotúča                         | Hliník<br>eloxovaný                                       |
| Materiál skrutiek                       | Oceľ<br>pozinkované                                       |
| Spôsob fungovania                       | jednočinný<br>ťažný                                       |