

Cilindru oscilant DFPD-3500-RP-90-RD-F16

Numar piesa: 8211834

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea mecanismului de reglare	3500
Model de gaurire a flansei	F16
Unghi de pivotare	90 grd
Pozitia finala a intervalului de reglare la 0	-5 grd...5 grd
Interval de reglare pozitie de capat la unghiul oscilant nominal	-5 grd...5 grd
Adancimea de conectare a arborelui	50 mm
Conexiune standard la armatura	ISO 5211
Pozitie de instalare	orice
Mod de functionare	cu dubla actiune
Structura constructiva	Cremaliera / pinion
Directia de inchidere	blocare pe dreapta
Conexiunea ventilului este conforma cu standardul	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Punctul de racordare pentru pozitioner si indicatorul de pozitie corespund standardului	VDI/VDE 3845 Dimensiunea AA 3
Functie de siguranta	Functia de siguranta consta in comutarea actionarii in pozitia de comutare de siguranta definita. Aceasta miscare de comutare se realizeaza prin ventilarea respectivei camere de presiune cu aer comprimat. Valoarea cuplului generat depinde de diferenta de presiune dintre cele doua camere de presiune separate de piston.
Safety Integrity Level (SIL)	pana la SIL 2 Mod de solicitare redusa pana la SIL 3 intr-o arhitectura redundanta
Certificare pentru functia de siguranta in conformitate cu ISO 13849 si IEC 61508 (SIL)	Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Cerere redusa pana la SIL 3 intr-o arhitectura redundanta
Presiune de spargere	20.43 bar
Presiune de lucru	0.2 MPa...0.68 MPa 2 bar...6.8 bar 29 psi...98.6 psi
Presiunea nominala de functionare	0.55 MPa 5.5 bar 79.75 psi
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei UE privind protectia la explozie (ATEX)
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor britanice EX
Protectie Ex certificata in afara UE	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)

Caracteristica	Valoare
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX)
Organizatia emitenta a certificatului	TÜV Rheinland 968/V 2959.00/2025
Categorie ATEX pentru gaz	II 2G
Categorie ATEX pentru praf	II 2D
Tip de protectie la explozie pentru gaz	Ex h IIC T6 Gb
Tip de protectie contra exploziilor pentru praf	Ex h IIIC T85°C Db
Temperatura ambientala Ex	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Punct de roua min. 10 °C sub temperatura ambientala si temperatura medie Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°	3229 Nm
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de pivotare de 90°	3229 Nm
Indicatie privind cuplul	Cuplul de operare al mecanismului de actionare nu trebuie sa fie mai mare decat cuplul maxim admisibil mentionat in ISO 5211, in functie de dimensiunea flansei de fixare si a cuplajului.
Consumul de aer la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) per ciclu 0°-unghi nominal de balansare-0°	314.37 l
Greutate produs	75500 g
Conexiunea arborelui	T46
Conexiune pneumatica	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material capac	Aluminiu turnat sub presiune, lacuit
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu, anodizat
Cod material carcasa	EN AW-6005
Materialul pistonului	Aluminiu turnat sub presiune
Material rulment	POM
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat
Material arbore	Otel, nichelat