


Prípojovacie vedenie KMP3-25P-16-

Číslo dielu: 18699

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	DIN 41652
Označenie potrubia	s príslušenstvom
Trvanlivosť pripojenia	50
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana prevádzkového zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zásuvka
Elektrický prípoj 1, káblový výstup	uhlový
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	25
Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily	18
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	2x skrutka M3
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Kábel
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	18
Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily	18
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	1 kV
Dĺžka kábla	1 m...99 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Testovacie podmienky vedenia	Skúšobné podmienky na požiadanie
Polomer ohybu, pevné uloženie kábla	45 s
Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla	90 s
Priemer kábla	8.5 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,5 mm
Štruktúra kábla	18 x 0,34 mm ²
Menovitý prierez vodiča	0.34 mm ²
Zakončenia žíl	zrezané na tupo
Druh krytia	IP65

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...70 °C
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...70 °C
Skladovacia teplota	-25 °C...75 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Materiál plášťa kábla	PVC
Farba plášťa kábla	sivá
Materiál telesa	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál nástrčných kontaktov	Zliatina medi, pozlátená