


## Racord rapid de trecere SCK-PK-9

Numar piesa: 9423

**FESTO**



### Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Latimea nominala                                        | 8 mm                                                         |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                        |
| Design                                                  | Schott                                                       |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi         |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:::]                 |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                           |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                 |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura ambianta                                    | -40 °C...150 °C                                              |
| Conector pneumatic 1                                    | pentru niplu de legatura Ø interior 9 mm cu piulita olandeza |
| Conexiune pneumatica 2                                  | pentru niplu de legatura cu Ø interior 9 mm cu piulita       |
| Material piulita olandeza                               | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                           |
| Nota privind materialele                                | Conform RoHS                                                 |
| Material piulita                                        | Otel, galvanizat                                             |
| Material element de imbinare                            | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat                           |