

Угловое резьбовое соединение LJK-1/8-I/I

№ изделия: 151784

FESTO

с боковым присоединением воздуха для вакуумного захвата,
поворот на 360 °.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Рабочее давление	-0,95 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	25 g
крепление присоски	G 1/8
Подключение вакуума	G1/8