

Ресивер сжатого воздуха VZS-20-B

№ изделия: 192161

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Объем	20 l
Положение при сборке	нижний отвод конденсата
Соответствует стандарту	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по сосудам под давлением
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [:-:-] Азот
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 100 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 100 °C
Макс. момент затяжки, присоединительная резьба	130 Nm
Макс. момент затяжки, отвод конденсата	27 Nm
Вес продукта	9.000 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Присоединение отвода конденсата	G3/8
Пневматическое присоединение	G1
Материал ресивера	сталь, с порошковым покрытием