



# Распределитель с электроуправлением MFHB-2-1/4-B

№ изделия: 546064

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение                         |
|--|----------------------------------|
| Функция распределителя                   | 2/2 Н.З., моностабильный         |
| Тип управления                           | электрический                    |
| Стандартный номинальный расход           | 600 l/min                        |
| Рабочее давление                         | 2 ... 8 bar                      |
| Тип конструкции                          | Тарельчатое седло                |
| Тип сброса                               | механическая пружина             |
| Класс защиты                             | IP65                             |
| Условный проход                          | 7 mm                             |
| Положение при сборке                     | Любое                            |
| Ручное дублирование                      | защелкиваемый                    |
| Время выключения                         | 23 ms                            |
| Время включения                          | 12 ms                            |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Температура среды                        | -10 ... 60 °C                    |
| Температура окружающей среды             | -5 ... 40 °C                     |
| Вес продукта                             | 575 g                            |
| Выхлоп пилота, канал 84                  | M5                               |
| Пневматическое подключение, канал 1      | G1/4                             |
| Пневматическое подключение, канал 2      | G1/4                             |
| Материал уплотнений                      | NBR                              |
| Материал корпуса                         | Алюминий<br>Анодированный        |