

Катушка электромагнитная VACC-S18-35-A1-3A

№ изделия: 562909

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип управления | электрический |
| Положение при сборке | Любое |
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Рабочий цикл | 100 % |
| Класс изоляции | H |
| Характеристики катушки | 230 V AC: 50/60 Hz, мощность: 3.5 VA |
| Допустимые колебания напряжения | -15 % / +10 % |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C |
| Вес продукта | 580 g |
| Электрическое подключение | Расположение контактов тип A по EN 175301-803 Разъем по EN 175301-803 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал электромагнитной катушки | PA Сталь |