

# Vákuová prísavka

## ESS-20-SF

Číslo dielu: 189297

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Min. polomer obrobku                           | 60 s                                                         |
| Menovitá šírka                                 | 3 s                                                          |
| Priemer prísavky                               | 20 s                                                         |
| Objem prísavky                                 | 0.318 cm <sup>3</sup>                                        |
| Poloha prípojov                                | hore                                                         |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná                                                    |
| Priradenie držiaka prísavky                    | Veľkosť 4                                                    |
| Tvar prísavky                                  | okrúhla, plochá                                              |
| Prevádzkový tlak                               | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi  |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                    |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364-A1-L                                               |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                    | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                    |
| Teplota okolia                                 | -10 °C...200 °C                                              |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 16.3 N                                                       |
| Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku  | 15.5 N                                                       |
| Hmotnosť výrobku                               | 6.4 g                                                        |
| Spôsob upevnenia                               | cez prípoj vákua                                             |
| Prípoj vákua                                   | M6                                                           |
| Farba                                          | sivá                                                         |
| Shore tvrdosť                                  | 60 +/- 5                                                     |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Poniklovaná mosadz<br>Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná       |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS                                               |

| Charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------|---------|
| Materiál prísavky     | FPM     |