

Vákuová prísavka

ESS-20-BU

Číslo dielu: 189379

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	6 s
Min. polomer obrobku	40 s
Menovitá šírka	3 s
Priemer prísavky	20 s
Objem prísavky	1.6 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 4
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	12.9 N
Priečna sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	9.5 N
Hmotnosť výrobku	6.7 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	M6
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál nasrútkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz Oceľ, pozinkovaná a pochrómovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR