

# Kyvňý pohon DSR-25-180-P

Číslo dielu: 11911

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                  | Hodnota                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                | 25                                             |
| Uhol tlmenia                                           | 1.8 stupeň                                     |
| Rozsah nastavenia uhla kyvu                            | 0 stupeň...180 stupeň                          |
| Uhol kyvu                                              | 0 stupeň...180 stupeň                          |
| Tlmenie                                                | elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné |
| Montážna poloha                                        | ľubovoľná                                      |
| Spôsob fungovania                                      | dvojčinný                                      |
| Konštrukcia                                            | Kyvňé krídlo                                   |
| Snímanie polohy                                        | bez                                            |
| Prevádzkový tlak                                       | 1.5 bar...8 bar                                |
| Max. frekvencia kyvu pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)       | 3 Hz                                           |
| Prevádzkové médium                                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]   |
| Zhoda s LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                 |
| Teplota okolia                                         | -10 °C...60 °C                                 |
| Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 5 Nm                                           |
| Hmotnosť výrobku                                       | 500 g                                          |
| Spôsob upevnenia                                       | s priechodným otvorom                          |
| Pneumatický prípoj                                     | M5                                             |
| Materiál hnacieho hriadeľa                             | Oceľ<br>poniklované                            |
| Materiál tesnení                                       | NBR                                            |