

Radiálny uchopovač DHRS-40-A

Číslo dielu: 1310166

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	40
Max. presnosť výmeny	0.2 s
Max. uhol otvárania	180 stupeň
Rotačná symetria	0.2 s
Opakovateľná presnosť uchopovača	0.1 s
Počet uchopovacích palcov	2
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Funkcia uchopovača	Radiálne
Konštrukcia	nútený priebeh pohybov
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Max. pracovná frekvencia uchopovača	2 Hz
Min. doba otvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	113 ms
Min. čas zatvorenia pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	142 ms
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Celkový uchopovací moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otváranie	725 N.cm
Celkový uchopovací moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie	660 N.cm
Hmotnostný moment zotrvačnosti	4.18 kg.cm ²
Max. statická sila Fz na uchopovacích palcoch	200 N
Max. statický moment Mx na uchopovacích palcoch	14 Nm
Max. statický moment Myz na uchopovacích palcoch	14 Nm
Max. statický moment Mz na uchytávacích palcoch	14 Nm
Hmotnosť výrobku	829 g

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	s vnútorným závitom a centrovacím puzdrom s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom voliteľne:
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál uzatváracieho krytu	PA
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, tvrdo eloxovaná
Materiál čeľuste	vysokolegovaná oceľ