

# Vákuová sacia dýza VAD-M5

Číslo dielu: 19293

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka Lavalovej dýzy           | 0.5 s                                                       |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                   |
| Charakteristika ejektora                | vysoké vákuum                                               |
| Konštrukcia                             | Tvar T                                                      |
| Prevádzkový tlak                        | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| Max. vákuum                             | 80 s                                                        |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)   |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                           |
| Teplota média                           | -20 °C...80 °C                                              |
| Teplota okolia                          | -20 °C...80 °C                                              |
| Spôsob upevnenia                        | s priechodným otvorom                                       |
| Pneumatický prípoj 1                    | M5                                                          |
| Pneumatický prípoj 3                    | M5                                                          |
| Prípoj vákua                            | M5                                                          |
| Materiál telesa                         | Hliníkový tlakový odliatok                                  |