

Vákuová sacia dýza VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Číslo dielu: 193637

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka Lavalovej dýzy	0.45 s
Rozmer rastra	13 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Charakteristika ejektora	Vysoký sací objem Inline
Konštrukcia	Priamy tvar
Prevádzkový tlak pre max. sací objem	6 bar
Prevádzkový tlak	1 bar...8 bar
Menovitý prevádzkový tlak	6 bar
Max. sací objem proti atmosfére	12 l/min
Čas natlakovania pri menovitom prevádzkovom tlaku	1.57 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	12 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pneumatický prípoj 1	QS-6
Pneumatický prípoj 3	nezvedený
Prípoj vakuua	Nástrčné púzdro QS-6
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál tlakovej dýzy	POM
Materiál telesa	POM-zosílený
Materiál trysky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál závitovej spojky	Mosadz poniklované