

Kruhov  valce DSNU-32- -   slo dielu: 193992

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	1 s...500 s
Priemer piestu	32 mm
Tlmenie	elastick� tlmiace kr���ky/do�ti��ky, obojstrann� samonastaviteľn� pneumatick� tlmenie koncov�ch pol�h pneumatick� tlmenie, nastaviteľn� na oboch stran�ch
Mont��na poloha	ľubovoľn�
Kon�trukcia	Piest Piestna ty� R�ra valca
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Varianty	Predĺ�en� vonkaj��� z�vit piestnej ty�e Vn�torn� z�vit na piestnej ty�i �peci�ln� z�vit na piestnej ty�i Vonkaj��� z�vit piestnej ty�e, jednostrann� skr�ten� Predĺ�en� piestna ty� Zvern� jednotka na piestnej ty�i Axi�ln� pr�vod stla�en�ho vzduchu s priamym upevnen�m Pr�poj stla�en�ho vzduchu, prie�ny Kovov� stiera� S poistkou proti preto�eniu Siln� ochrana pred kor�ziou Ochrana proti prachu Kon�tantn� pomal� pohyb S n�zkym tren�m Priebe�n� piestna ty� Tesnenia odoln� proti vysok�m teplot�m do max. 120 �C jednostrann� piestna ty�
Poistenie proti preto�eniu/vedenie	�tvorhrann� piestna ty�
Prev�dzkov� tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Zna�ka CE (pozri prehl�senie o zhode)	podľa smernice E� o ochrane pred v�buchmi (ATEX)
Zna�ka UKCA (pozri prehl�senie o zhode)	podľa predpisov UK proti v�buchom
Ochrana proti v�buchu, certifik�t mimo EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 1 (UKEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 21 (UKEX) Zóna 22 (ATEX)
Kategória ATEX pre plyn	II 2G
Kategória ATEX prach	II 2D
Typ ochrany proti vznieteniu plynov	Ex h IIC T4 Gb
Ochrana proti zapáleniu a výbuchu, prach	Ex h IIIC T120°C Db
Ex-teplota okolia	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-20 °C...120 °C
Dĺžka tlmenia	14 s
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	415 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	483 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	121 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	9 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	370.5 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	15.5 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál rúry valca	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca