


Kruhov  valce CRHD-63- -PPV-A-MQ

 slo dielu: 195510

FESTO



 dajov  list

Charakteristick� znak	Hodnota
Zdvih	10 s...500 s
Priemer piestu	63 mm
Tlmenie	pneumatick� tlmenie, nastaviteľn� na oboch stran�ch
Mont�žna poloha	ľubovoľn�
Konštrukcia	Piest Piestna ty�
Sn�manie polohy	pre bezdotykov� sn�ma�e
Prev�dzkov� tlak	1 bar...10 bar
Sp�sob fungovania	dvoj�inn�
Prev�dzkov� m�di�m	Stla�en� vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozn�mka o prev�dzkovom/riadiacom m�di�	Prev�dzka s mazan�m moľn� (potrebn� pri ďalšej prev�dzke)
Tr�da odolnosti proti kor�zii KBK	3 - vysok� n�roky na odolnosť proti kor�zii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravin�rstvo	pozri podrobnejšie inform�cie o materi�li
Teplota okolia	-20 �C...80 �C
Dĺľka tlmenia	21 s
Teoretick� sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp�tn� chod	1682 N
Teoretick� sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys�vanie	1870 N
Pohybovan� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	398 g
N�rast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
Z�kladn� hmotnosť pri zdvihu 0 mm	2912 g
N�rast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	65 g
Pneumatick� pr�poj	G3/8
Materi�l veka	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'
Materi�l tesnen�	NBR TPE-U(PU)
Materi�l telesa	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'
Materi�l piestnej ty�e	nehrdzavej�ca vysokolegovan� ocel'