

# Kruhov  valce DSNU-40-25-P-A

 slo dielu: 195990

FESTO



##  dajov  list

| Charakteristick  znak                                   | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 25 s                                                      |
| Priemer piestu                                          | 40 mm                                                     |
| Z vit na piestnej ty i                                  | M12x1,25                                                  |
| Tlmenie                                                 | elastick  tlmiace kr  zky/do ti ky, obojstrann            |
| Mont  na poloha                                         | ľubovoľn                                                  |
| Kon trukcia                                             | Piest<br>Piestna ty <br>R ra valca                        |
| Sn manie polohy                                         | pre bezdotykov  sn ma e                                   |
| Prev dzkov  tlak                                        | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                         |
| Sp sob fungovania                                       | dvoj inn                                                  |
| Prev dzkov  m di m                                      | Stla en  vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Pozn mka o prev dzkovom/riadiacom m di u                | Prev dzka s mazan m mo n  (potrebn  pri ďal ej prev dzke) |
| Trieda odolnosti proti kor zii KBK                      | 2- mierne n roky na odolnosť proti kor zii                |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                                          | -20  C...80  C                                            |
| Teoretick  sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), sp tn  chod | 633.3 N                                                   |
| Teoretick  sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vys vanie  | 752.9 N                                                   |
| Pohybovan  hmotnosť                                     | 270 g                                                     |
| Hmotnosť v robku                                        | 721 g                                                     |
| Sp sob upevnenia                                        | s pr slu enstvom                                          |
| Pneumatick  pr poj                                      | G1/4                                                      |
| Pokyny k materi lu                                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materi l veka                                           | Hlin kov  tv rna zliatina                                 |
| Materi l tesnen                                         | NBR<br>TPE-U(PU)                                          |
| Materi l piestnej ty e                                  | vysokolegovan  ocel'                                      |
| Materi l r ry valca                                     | vysokolegovan  ocel', nehrdzavej ca                       |