



# Kábel enkódera NEBM-M12G8-E-10-LE8

Číslo dielu: 1451590

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                       | Hodnota                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Označenie potrubia                          | bez držiaka štítku                          |
| Elektrický prípoj 1, funkcia                | Strana prevádzkového zariadenia             |
| Elektrický prípoj 1, tvar                   | okrúhly tvar                                |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja            | Zásuvka                                     |
| Elektrický prípoj 1, káblový výstup         | priamy                                      |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika  | M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101 |
| Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl        | 8                                           |
| Elektrický prípoj 1, obsadené piny/žily     | 8                                           |
| Elektrický prípoj 2, funkcia                | Strana riadenia                             |
| Elektrický prípoj 2, typ prípoja            | Kábel                                       |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika  | otvorený koniec                             |
| Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl        | 8                                           |
| Elektrický prípoj 2, obsadené piny/žily     | 8                                           |
| Rozsah prevádzkového napätia DC             | 0 V...30 V                                  |
| Menovité prevádzkové napätie DC             | 24 V                                        |
| Rozsah prevádzkového napätia AC             | 0 V...30 V                                  |
| Menovité prevádzkové napätie AC             | 24 V                                        |
| Tienenie                                    | áno                                         |
| Dĺžka kábla                                 | 10 m                                        |
| Vlastnosť vedenia                           | vhodné do energetických reťazcov            |
| Polomer ohybu, pohyblivé kladenie kábla     | 68 s                                        |
| Priemer kábla                               | 6.8 s                                       |
| Štruktúra kábla                             | 4 x 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                |
| Menovitý prierez vodiča                     | 0.14 mm <sup>2</sup>                        |
| Zakončenia žíl                              | Koncová dutinka kábla                       |
| Druh krytia                                 | IP65                                        |
| Pokyny k druhu krytia                       | v zmontovanom stave                         |
| Teplota okolia                              | -40 °C...80 °C                              |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...80 °C                               |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)       | podľa smernice EÚ RoHS                      |

| Charakteristický znak                   | Hodnota                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B2-L          |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS          |
| Materiál plášťa kábla                   | TPE-U(PUR)              |
| Farba plášťa kábla                      | sivá                    |