

Ventilový terminál MH1

Číslo dielu: 197334

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný 3/2 zatvorený monostabilný 3/2 otvorený monostabilný
Veľkosť ventilu	10 s
Max. normálny menovitý prietok	10 l/min pri 10 mm
Pneumatický pracovný prípoj	M3
Prevádzkový tlak	-0.9 bar...8 bar
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL MH19482
Menovitá šírka	0.9 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Konštrukcia	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Spôsob riadenia	priamo
Indikácia stavu signálu	LED
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Menovité prevádzkové napätie DC	12 V 24 V 5 V
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-5 °C...40 °C
Druh krytia	IP40 IP65
Teplota okolia	-5 °C...40 °C
Elektrické ovládanie	Samostatné pripojenie Multipól
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Max. počet ventilových pozícií	24
Konštrukcia ventilového terminálu	Pevný raster