

Spojka NPCK-C-D-G14-K10

Číslo dielu: 1489336

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	6.1 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 85 °C Vodná para: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (kvapalná, bez ľadu) Vodná para
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Poznámka k teplote média	Vodná para: max. 120 °C
Druh krytia	IP69K
Teplota okolia	-20 °C...120 °C
Pokyny k teplote okolia	Pri použití vhodných hadíc a maximálneho prevádzkového tlaku hadice sa NPCK môže používať pri teplotách od -40 do 60 °C.
Menovitý ťahovací moment	20 Nm
Poznámka k menovitému ťahovaciemu momentu	7 Nm +/- 10 % pre NPCK na MPA-C
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 10 %
Hmotnosť výrobku	32.9 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Materiál prevlečnej matice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál naskrutkovacieho čapu	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesniaceho krúžku	PEEK