


Rozdeľovač HPVS-22-60-A

Číslo dielu: 2095363

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	60 s
Priemer piestu	22 mm
Max. presnosť výmeny	0.3 s
Max. vôľa zdvíhadla Sx	0.05 s
Max. vôľa zdvíhadla Sz	0.03 s
Max. uhlová vôľa uchopovacej čeluste ax	0.04 stupeň
Max. uhlová vôľa uchopovacích palcov ay	0.07 stupeň
Max. uhlová vôľa uchopovacích palcov az	0.12 stupeň
Upevnenie externých palcov	Priebežný otvor
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvojčinný
Konštrukcia	Piestna tyč zaistenie proti pretočeniu
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Štvorhranné vedenie
Minimálna vzdialenosť výrobku kvôli snímačom koncovej polohy	70 s...120 s
Prečnievanie snímačov koncových polôh	14 s...22 s
Prevádzkový tlak	3 bar...8 bar
Čas na vysunutie	480 ms...960 ms
Čas zasúvania	480 ms...960 ms
Opakovateľná presnosť	0.25 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	24 Nm pre M8 9,9 Nm pre M6
Max. statická sila Fz na palci	180 N
Max. statický moment Mr na palci	9 Nm

Charakteristický znak	Hodnota
Max. statický moment Mx na palci	9 Nm
Max. statický moment My na palec	9 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	180 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	225 N
Hmotnosť výrobku	1000 g
Max. hmotnosť na jeden externý uchopovací palec	395 g
Alternatívne prípoje	M5
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom pre skrutku M6 a centrovacím puzdrom s vnútorným závitom M8 a centrovacím puzdrom
Pneumatický prípoj	M5
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál veka	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestu	vysokolegovaná oceľ
Materiál Šupátko	Kalená oceľ