


# Elektromagnetický ventil VZWF-L-M22C-G112-400-E-1P4-10

Číslo dielu: 1492132

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak     | Hodnota                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konštrukcia               | Membránový ventil<br>s núteným riadením                                                                                                                 |
| Spôsob ovládania          | elektrický                                                                                                                                              |
| Princíp tesnenia          | mäkký                                                                                                                                                   |
| Montážna poloha           | Elektromagnet, zvislo                                                                                                                                   |
| Spôsob upevnenia          | Montáž do vedenia                                                                                                                                       |
| Pripojenie, armatúra      | G1 1/2                                                                                                                                                  |
| Elektrický prípoj         | Tvar A<br>Zástrčka<br>podľa EN 175301-803<br>štvorhranná konštrukcia                                                                                    |
| Menovitá šírka            | 40 s                                                                                                                                                    |
| Funkcia ventilu           | 2/2 zatvorený monostabilný                                                                                                                              |
| Pomocné ručné ovládanie   | žiadne                                                                                                                                                  |
| Smer prietoku             | nereverzibilné                                                                                                                                          |
| Médium                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Inertné plyny<br>Minerálny olej<br>Voda<br>neutrálne tekutiny<br>ďalšie prietokové médiá na vyžiadanie |
| Menovitý tlak armatúry PN | 40                                                                                                                                                      |
| Tlaková diferencia        | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                                                 |
| Parametre cievky          | 24 V DC: 30,0 W                                                                                                                                         |
| Prípustné výkyvy napätia  | +/- 10 %                                                                                                                                                |
| Tlak média                | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                                                                                      |

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Max. viskozita                                             | 22 mm <sup>2</sup> /s                      |
| Teplota média                                              | -10 °C...80 °C                             |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...35 °C                             |
| Miera úniku podľa EN 12266-1                               | A                                          |
| Prietok Kv                                                 | 22.5 m <sup>3</sup> /h                     |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 23500 l/min                                |
| Čas zapnutia                                               | 620 ms                                     |
| Čas vypnutia                                               | 1140 ms                                    |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                             |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364 zóna III                         |
| Materiál telesa                                            | Mosadzný odliatok                          |
| Číslo materiálu telesa                                     | CW617N                                     |
| Materiál tesnení                                           | EPDM                                       |
| Materiál skrutiek                                          | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ          |
| Číslo materiálu skrutky                                    | 1.4301                                     |
| Hmotnosť výrobku                                           | 4500 g                                     |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)                      | podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach |
| Druh krytia                                                | IP65                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii |