

# Normalizovaný valec DSBG-200-40-PPVA-N3

Číslo dielu: 2390140

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                   | Hodnota                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 40 s                                                      |
| Priemer piestu                                          | 200 mm                                                    |
| Závit na piestnej tyči                                  | M36x2                                                     |
| Tlmenie                                                 | pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách       |
| Montážna poloha                                         | ľubovoľná                                                 |
| Zodpovedá norme                                         | ISO 15552                                                 |
| Koniec piestnej tyče                                    | Vonkajší závit                                            |
| Konštrukcia                                             | Piest<br>Piestna tyč<br>Svorník<br>Rúra valca             |
| Snímanie polohy                                         | pre bezdotykové snímače                                   |
| Varianty                                                | jednostranná piestna tyč                                  |
| Prevádzkový tlak                                        | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                      |
| Spôsob fungovania                                       | dvojčinný                                                 |
| Prevádzkové médium                                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                 | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                                          | -20 °C...80 °C                                            |
| Energia nárazu v koncových polohách                     | 4.8 J                                                     |
| Dĺžka tlmenia                                           | 48 s                                                      |
| Dĺžka tlmenia pri vysúvaní                              | 48 s                                                      |
| Dĺžka tlmenia pri zasúvaní                              | 48 s                                                      |
| Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod | 18096 N                                                   |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie  | 18850 N                                                   |
| Pohybovaná hmotnosť                                     | 5736 g                                                    |
| Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                     | 5348 g                                                    |
| Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu            | 97 g                                                      |
| Hmotnosť výrobku                                        | 16477 g                                                   |
| Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm                       | 15493 g                                                   |

| Charakteristický znak             | Hodnota                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm | 246 g                                                 |
| Spôsob upevnenia                  | s vnútorným závitom<br>s príslušenstvom<br>voliteľne: |
| Pneumatický prípoj                | G3/4                                                  |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS                                        |
| Materiál veka                     | Hliníkový odlíatok, s povrchovou úpravou              |
| Materiál tesnenia piestu          | NBR                                                   |
| Materiál piesta                   | Hliníkový odlíatok                                    |
| Materiál piestnej tyče            | vysokolegovaná oceľ                                   |
| Materiál stierača piestnej tyče   | NBR                                                   |
| Materiál tesnenia nárazníka       | TPE-U(PU)                                             |
| Materiál piestu tlmenia           | POM                                                   |
| Materiál rúry valca               | Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná           |
| Materiál matice                   | Pozinkovaná oceľ                                      |
| Materiál ložiska                  | Kovovo-polymérový kompozit                            |
| Materiál matice s nákrúžkom       | Oceľ, pozinkovaná                                     |
| Materiál kotvy                    | vysokolegovaná oceľ                                   |